


Cisimden yansımali sensör

OUN-DPKG/US-100-DPO

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgense

Uygulama

Sistem	Kısa algılama mesafesi
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	< 35
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	ışık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	20...40; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	20
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Kısa algılama mesafesi	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------



Cisimden yansımali sensör

OUN-DPKG/US-100-DPO

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	70,6
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	28 x 16 x 51
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası: 1, E20211
----------	---------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı





Cisimden yansımali sensör

OUN-DPKG/US-100-DPO

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

