


Hassas anahtarlama noktası ayarlı basınç anahtarı

PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W



1 Conta



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2	
Ölçme aralığı	0...250 bar	0...25 MPa
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/4 dış dişli iç diş:M5	

Uygulama

Uygulama	endüstriyel uygulamalar için	
Ortam	Sıvılar ve gazlar	
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80	
Patlama basıncı	1000 bar	100 MPa
Dayanma basıncı	400 bar	40 Mpa
Basınç tipi	bağıl basınç	

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	9,6...32 DC	
Akım tüketimi [mA]	< 25	
Min. İzolasyon direnci [MΩ]	100; (500 V DC)	
Koruma sınıfı	III	
Ters polarite koruması	evet	

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	2
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	eşlenik



Hassas anahtarlama noktası ayarlı basınç anahtarı

PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	500
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	100
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	0...250 bar	0...25 MPa
Anahtar açma noktası SP	12,5...250 bar	1,25...25 MPa
Anahtar kapama noktası rP	7,5...245 bar	0,75...24,5 MPa

Doğruluk / sapma

Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değer % si]	< ± 2,5; (Ayarlama doğruluğu)	
Tekrarlanabilirlik [son değer % si]	< ± 0,5; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)	
Karakteristik sapma [son değer % si]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı)	
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir	< ± 0,5	

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	ayar halkası
---------------------------------------	--------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	500
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	94,5
Malzemeler	PBT; PC; FKM; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM	
Min. basınç dalgalanması	50 Milyon	
Sıkıştırma torku	[Nm]	25
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/4 dış dişli iç diş:M5	
Entegre sınırlayıcı parça	hayır (sonradan takılabilir)	

PK6531



Hassas anahtarlama noktası ayarlı basınç anahtarı

PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	LED, sarı
Ölçekli		evet

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

