


Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 sayısal gösterge 4-haneli
- 2 Durum LED 'leri
- 3 Programlama butonu
- 4 G1 sızdırmazlık konisi dış dişli
- 5 Dikkat: Cihaz sadece G1 sızdırmazlık konili bir bir proses bağlantısına takılmalıdır. Cihazın G1A sızdırmazlık konisi sadece metal sonlandırma uçlu montaj adaptörleri için uygundur.



ACS



CRN



US

EC 1935/2004

EHEDG

Tested

FCM



IO-Link

Reg31



UK

CA

Reg31

UK

CA

Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1			
Ölçme aralığı	-12,4...250 mbar	-5...100,4 inH ₂ O	-1,24...25 kPa	-126...2550 mmWS
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi Dikkat: Cihaz sadece G1 sızdırmazlık konili bir bir proses bağlantısına takılmalıdır.; Cihazın G1A sızdırmazlık konisi sadece metal sonlandırma uçlu montaj adaptörleri için uygundur.			

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar		
Uygulama	gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj		
Ortam	Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar		
Ortam sıcaklığı	-25...150		
Patlama basıncı	30000 mbar	12044 inH ₂ O	3000 kPa
Dayanma basıncı	6000 mbar	2400 inH ₂ O	600 kPa
Vakum dayanımı	-1000		
Basınç tipi	bağıl basınç; vakum		
Düz montaj	evet		



Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için)	[bar]	6
--------------------------------------	-------	---

Elektriksel özellikleri

Min. İzolasyon direnci	[MΩ]	100; (500 V DC)
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet

2-telli

Çalışma gerilimi	[V]	20...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	3,5...21,5
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 1

3-telli

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 0,5

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	---

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	2
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; analog sinyali; IO-Link
Elektriksel yapı	PNP/NPN
Dijital çıkışların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı	[mA] 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir)
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

2-telli

Maks. Yük	[Ω]	300
-----------	-----	-----

3-telli

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	125
Maks. Yük	[Ω]	(U _b - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (U _b = 24 V)

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-12,4...250 mbar	-5...100,4 inH ₂ O	-1,24...25 kPa	-126...2550 mmWS
Anahtar açma noktası SP	-12...250 mbar	-4,8...100,4 inH ₂ O	-1,2...25 kPa	-122...2549 mmWS
Anahtar kapama noktası rP	-12,4...249,6 mbar	-5...100,2 inH ₂ O	-1,24...24,96 kPa	-126...2545 mmWS
Analog çıkış başlangıç nok.	-12,4...199,4 mbar	-5...80,1 inH ₂ O	-1,24...19,94 kPa	-126...2033 mmWS
Analog çıkış üst değeri	38,2...250 mbar	15,3...100,4 inH ₂ O	3,82...25 kPa	390...2549 mmWS
SP ve rP arasındaki min. mesafe	0,5 mbar	0,2 inH ₂ O	0,05 kPa	5 mmWS



Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

Ayar adımları	0,1 mbar	0,1 inH2O	0,01 kPa	1 mmWS
Fabrika ayarı		SP1 =62,5 mbar	rP1 = 57,5 mbar	
		SP2 = 187,5 mbar	rP2 = 182,5 mbar	
		ASP = 0,00 mbar	AEP = 250 mbar	
		dAP = 2,00 s	dAA =2,00 s	
Sıcaklık izleme				
Ölçme aralığı	-25...150 °C		-13...302 °F	
Doğruluk / sapma				
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)			
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si]	< ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)			
Karakteristik sapma [aralığın % si]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sıfır noktası ve aralık hatası, doğrusal olmama, histerezis dahil; Turn down 1:1)			
Lineer sapma [aralığın % si]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Histerezis sapma [aralığın % si]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)			
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma	Sıcaklık aralığı		toplam sapma	
	-25...15 °C		Karakteristik sapma ± 0,1 % aralığın % si / 10 K	
	15...80 °C		Karakteristik sapma	
	80...150 °C		Karakteristik sapma ± 0,15 % aralığın % si / 10 K	
Not	daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız			
Sıcaklık izleme				
Doğruluk	[K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))		
Tekrarlanabilirlik	[K]	± 0,2		
Çözünürlük	[K]	0,2		
Tepki süresi				
Sönümlleme proses değeri dAP	[s]	0...99,99		
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA	[s]	0...99,99		
2-telli				
Analog çıkış anlık cevap zamanı	[ms]	30		
3-telli				
Anahtarlama çıkışının min. tepki süresi (dAP)	[ms]	3		
Analog çıkış anlık cevap zamanı	[ms]	7		
Sıcaklık izleme				
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 Su ; > 0,9 m/s)		
Arabirimler				
Haberleşme arayüzü	IO-Link			



Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)										
IO-Link Revizyonu	1.1										
SDCI standart	IEC 61131-9										
Profil	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)										
SIO-Mod	evet										
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A										
Min. işlem döngü süresi [ms]	5,6										
IO-Link çözünürlük basıncı [mbar]	0,01										
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K]	0,2										
IO-Link proses verisi (döngüsel)	<table> <tr> <th>Fonksiyon</th><th>bit uzunluğu</th></tr> <tr> <td>basınç</td><td>32</td></tr> <tr> <td>sıcaklık</td><td>32</td></tr> <tr> <td>cihaz durumu</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ikili anahtarlama bilgisi</td><td>2</td></tr> </table>	Fonksiyon	bit uzunluğu	basınç	32	sıcaklık	32	cihaz durumu	4	ikili anahtarlama bilgisi	2
Fonksiyon	bit uzunluğu										
basınç	32										
sıcaklık	32										
cihaz durumu	4										
ikili anahtarlama bilgisi	2										
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket)	uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık; çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı; Basınç pik sayacı										
Desteklenen DeviceIDler	<table> <tr> <th>Çalışma şekli</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1152</td></tr> </table>	Çalışma şekli	DeviceID	default	1152						
Çalışma şekli	DeviceID										
default	1152										

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...100
Koruma	IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	DIN EN 61326-1	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl]	214	
Onay notu	fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm	
UL onayı	UL onay numarası	J049
	Dosya numarası UL	E174189

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	382,9
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Malzeme (ıslak parçalar)	seramik (99,9 % Al ₂ O ₃); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. basınç dalgalanması	100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm]	20
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi Dikkat: Cihaz sadece G1 sızdırmazlık konili bir bir proses bağlantısına takılmalıdır.; Cihazın G1A sızdırmazlık konisi sadece metal sonlandırma uçlu montaj adaptörleri için uygundur.

Gösterge / Kontroller

Gösterge	<table> <tr> <td>Gösterge ünitesi</td><td>LED, yeşil</td></tr> <tr> <td>Anahtarlama durumu</td><td>LED, sarı</td></tr> <tr> <td>Fonksiyon göstergesi</td><td>sayısal gösterge, 4-haneli</td></tr> <tr> <td>Ölçülmüş değerler</td><td>sayısal gösterge, 4-haneli</td></tr> </table>	Gösterge ünitesi	LED, yeşil	Anahtarlama durumu	LED, sarı	Fonksiyon göstergesi	sayısal gösterge, 4-haneli	Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, 4-haneli
Gösterge ünitesi	LED, yeşil								
Anahtarlama durumu	LED, sarı								
Fonksiyon göstergesi	sayısal gösterge, 4-haneli								
Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, 4-haneli								
Gösterge ünitesi	mbar; kPa; inH ₂ O; mmWS								

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

Açıklamalar

Paket miktarı




1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



- 1 2-telli çalışma için bağlantı
 2 3-telli çalışma için bağlantı
 OUT1 Anahtarlama çıkışı / IO-Link
 OUT2 Anahtarlama çıkışı / Analog çıkış
 3 IO-Link parametre ayarı için bağlantı (P = IO-Link yoluyla iletişim)


Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre
 Kablo renkleri
 BK = siyah
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 WH = beyaz

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

şemalar ve grafikler

çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi



X sıcaklık
Y toplam sapma