


Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM-001-REA12-A-ZVG/US



- 1 Conta FKM (arkada contalama için - basınca dayanıklı değil) / çıkartılabilir
 2 önceden monte edilmiş PEEK sızdırmazlık halkası (çıkartılabilir) / metalik conta kanalı
 3 sızdırmazlık halkası için oluk DIN EN ISO 1179-2



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1		
Ölçme aralığı	-50...1000 mbar	-0,73...14,5 psi	-5...100 kPa
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/2 dış dişli sızdırmazlık konisi		

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar		
Ölçme elemanı	seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi		
Sıcaklık izleme	evet		
Uygulama	gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj		
Ortam	Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar		
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...150		
Patlama basıncı	40000 mbar	580 psi	4000 kPa
Dayanma basıncı	20000 mbar	290 psi	2000 kPa
Vakum dayanımı [mbar]	-1000		
Basınç tipi	bağıl basınç		
Düz montaj	evet		
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar]	2		



Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM-001-REA12-A-ZVG/US

Elektriksel özellikleri			
Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC	
Min. İzolasyon direnci	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Koruma sınıfı		III	
Ters polarite koruması		evet	
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet	
2-telli			
Akım tüketimi	[mA]	3,5...21,5	
Açılıшта gecikme süresi	[s]	< 1	
3-telli			
Akım tüketimi	[mA]	< 45	
Açılıшта gecikme süresi	[s]	< 0,5	
Girişler / Çıkışlar			
Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1		
Çıkışlar			
Toplam çıkış sayısı	2		
Çıkış sinyali	analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)		
Dijital çıktıların sayısı	1; (IO-Link)		
Analog çıkışların sayısı	1		
Analog akım çıkışı	[mA]	4...20; (ölçeklendirilebilir; 1:5)	
Maks. Yük	[Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)	
Kısa devre koruması		evet	
Aşırı yük koruması		evet	
Ölçüm / ayar aralığı			
Ölçme aralığı	-50...1000 mbar	-0,73...14,5 psi	-5...100 kPa
Analog çıkış başlangıç nok.	-50...800 mbar	-0,73...11,6 psi	-5...80 kPa
Analog çıkış üst değeri	150...1000 mbar	2,18...14,5 psi	15...100 kPa
Ayar adımları	1 mbar	0,01 psi	0,1 kPa
Fabrika ayarı	ASP = 0,0 bar	AEP = 1000 mbar	
Sıcaklık izleme			
Ölçme aralığı	-25...150 °C		-13...302 °F
Doğruluk / sapma			
Tekrarlanabilirlik	< ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)		
Karakteristik sapma	< ± 0,5; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1'e göre sınır değer ayarı)		
Lineer sapma	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Histerezis sapma	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Uzun zaman kararlılık	< ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)		

PM1507



Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM-001-REA12-A-ZVG/US

Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma	Sıcaklık aralığı	toplam sapma
	-25...15 °C	Karakteristik sapma ± 0,05 aralığın % si / 10 K
	15...80 °C	Karakteristik sapma
	80...150 °C	Karakteristik sapma ± 0,1 aralığın % si / 10 K
Not	daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız	
Sıcaklık izleme		
Doğruluk	[K]	± 2.5 K + (0,045 x (çalışma sıcaklığı - akışkan sıcaklığı))
Tekrarlanabilirlik	[K]	± 0,2
Çözünürlük	[K]	0,2
Tepki süresi		
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA	[s]	0...4
2-telli		
Analog çıkış anlık cevap zamanı	[ms]	30
3-telli		
Analog çıkış anlık cevap zamanı	[ms]	7
Sıcaklık izleme		
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	< 10 / < 25; (DIN EN 60751 Su; > 0,9 m/s)
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A; (pin 2 bağlı olmadığında: B)	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	4,5
IO-Link çözünürlük basıncı	[mbar]	0,2
IO-Link çözünürlük sıcaklığı	[K]	0,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)	Fonksiyon	bit uzunluğu
	basınç	16
	sıcaklık	16
	cihaz durumu	4
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket)	uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1534
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma	IP 67; IP 68; IP 69K	

Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM-001-REA12-A-ZVG/US

Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61326-1	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl]		322
UL onayı	UL onay numarası	J069
	Dosya numarası UL	E174189

Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		265,9
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PTFE; FKM
Malzeme (ıslak parçalar)		seramik (99,9 % Al ₂ O ₃); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Min. basınç dalgalanması		100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm]		20
Proses bağlantısı		dişli bağlantı G 1/2 dış dişli sızdırmazlık konisi


Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı




- 1 2-telli çalışma için bağlantı (analog)
 2 3-telli çalışma için bağlantı (analog / IO-Link)
 OUT1: IO-Link
 OUT2: Analog çıkış

Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM-001-REA12-A-ZVG/US

şemalar ve grafikler



X sıcaklık
Y toplam sapma