


Ekranlı basınç sensörü

PN-025-REG14-QFRKG/US/ IV



- 1 sayısal gösterge 4-haneli kırmızı/yeşil
- 2 LEDs Gösterge ünitesi / Anahtarlama durumu
- 3 Programlama butonu
- 4 gövdenin üst kısmı döndürülebilir 345°
- 5 Conta



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2		
Ölçme aralığı	0...25 bar	0...362 psi	0...2,5 MPa
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/4 dış dişli iç diş:M5		

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar		
Ölçme elemanı	seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi		
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için		
Ortam	Sıvılar ve gazlar		
Şartlı kullanım için uygundur	Gaz uygulamalarında limit basınç maks. 25 bar.		
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80		
Patlama basıncı	350 bar	5075 psi	35 MPa
Dayanma basıncı	150 bar	2175 psi	15 MPa
Vakum dayanımı [mbar]	-1000		
Basınç tipi	bağıl basınç		

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)		
Akım tüketimi [mA]	< 35		
Min. İzolasyon direnci [MΩ]	100; (500 V DC)		
Koruma sınıfı	III		



Ekranlı basınç sensörü

PN-025-REG14-QFRKG/US/ IV

Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 0,3
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	2
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı	PNP/NPN
Dijital çıkışların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	< 170
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	0...25 bar	0...362 psi	0...2,5 MPa
---------------	------------	-------------	-------------

Factory setting / CMPT = 2

Anahtar açma noktası SP	0,2...25 bar	4...362 psi	0,02...2,5 MPa
Anahtar kapama noktası rP	0,1...24,9 bar	2...360 psi	0,01...2,49 MPa
SP ve rP arasındaki min. mesafe	0,2 bar	2 psi	0,02 MPa
Ayar adımları	0,1 bar	2 psi	0,01 MPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Anahtar açma noktası SP	0,2...25 bar	3...363 psi	0,02...2,5 MPa
Anahtar kapama noktası rP	0,1...24,9 bar	1...361 psi	0,01...2,49 MPa
SP ve rP arasındaki min. mesafe	0,2 bar	2 psi	0,02 MPa
Ayar adımları	0,1 bar	1 psi	0,01 MPa

Doğruluk / sapma

Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si]	< ± 0,5
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si]	< ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı)
Histerezis sapma [aralığın % si]	< ± 0,25
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si]	< ± 0,05; (6 ayda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si]	< ± 0,2; (-0...80 °C)



Ekranlı basınç sensörü

PN-025-REG14-QFRKG/US/ IV

Sıcaklık katsayısı kayması

[10 K başına sapma
aralığının % si]

< ± 0,2; (-0...80 °C)

Tepki süresi

Cevap verme zamanı

[ms]

< 3

Ayarlanabilir zaman
gecikmesi dS, dr

[s]

0...50

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri

histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama
mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi

Arabirimler

Haberleşme arayüzü

IO-Link

Aktarım türü

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Revizyonu

1.1

SDCI standart

IEC 61131-9

SIO-Mod

evet

Gerekli ana bağlantı noktası
türü

A; (pin 2 bağlı olmadığında: B)

İşlem verileri analog

1

İşlem verileri ikilik sistem
(binary)

2

Desteklenen DeviceIDler

Çalışma şekli

DeviceID

Factory setting / CMPT = 2

402

PN7003

310

Status_B High Resolution / CMPT = 3

600

Not

Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yükleme" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.

Factory setting / CMPT = 2

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

Min. işlem döngü süresi

[ms]

2,3

IO-Link çözünürlük basıncı

[bar]

0,1

IO-Link çözünürlük basıncı

[MPa]

0,01

IO-Link proses verisi
(döngüsel)

Fonksiyon

bit uzunluğu

basınç

14

ikili anahtarlama bilgisi

2

IO-Link fonksiyonları
(düzensiz hareket)

uygulamaya özel etiket (tag)

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Profil

Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor
(0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)

Min. işlem döngü süresi

[ms]

3

IO-Link çözünürlük basıncı

[bar]

0,01

IO-Link çözünürlük basıncı

[MPa]

0,001

IO-Link proses verisi
(döngüsel)

Fonksiyon

bit uzunluğu

basınç

16

cihaz durumu

4

ikili anahtarlama bilgisi

2

IO-Link fonksiyonları
(düzensiz hareket)

uygulamaya özel etiket (tag)



Ekranlı basınç sensörü

PN-025-REG14-QFRKG/US/ IV

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 65; IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	260
UL onayı	UL onay numarası	J001
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar	

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	260,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Seramik; FKM	
Min. basınç dalgalanması	100 Milyon	
Sıkıştırma torku	[Nm]	25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır)
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/4 dış dişli iç diş:M5	
Entegre sınırlayıcı parça	hayır (sonradan takılabilir)	

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Gösterge ünitesi	3 x LED, yeşil (bar, psi, MPa)
	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, kırmızı/yeşil 4-haneli

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı




PN7593



Ekranlı basınç sensörü

PN-025-REG14-QFRKG/US/ IV

Bağlantı



OUT1	Anahtarlama çıkışı IO-Link
OUT2	Anahtarlama çıkışı Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz