


RA3500



Delik milli artımlı enkoder

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



1 M2,5 x 0,5 Derinlik 6 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Fonksiyon prensibi	artımlı
Algılama sistemi	manyetik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	4,75...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 150
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	0,5
Maks. devir(elektriksel) [U/min]	12000

Çıkışlar

Elektriksel yapı	HTL/TTL
Anahtarlama frekansı [kHz]	1000
Fabrika ayarı	Çıkış fonksiyonu: HTL (50 mA)
Kısa devre koruması	evet
A ve B faz farkı [°]	90

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük
------------	---

Doğruluk / sapma

Doğruluk [°]	0,1
--------------	-----

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	Çözünürlük; Dönüş yönü; HTL; TTL
----------------------------	----------------------------------



Delik milli artımlı enkoder

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Arabirimler	
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SIO-Mod	evet
Min. işlem döngü süresi [ms]	2,3

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Çalışma sıcaklığı hakkında	esnek şekilde yayılmış kablo için: -25 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...80
Maksimum bağıl nem [%]	95; (yoğunlaşmaya izin verilmez)
Koruma	IP 65; IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 64)

Testler / Onaylar	
Şok dayanımı	100 g
Titreşim dayanımı	20 g
MTTF [yıl]	292

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	317
Boyutlar [mm]	Ø 36,5 / L = 58,5
Malzemeler	Flanş: Alüminyum; Gövde: paslanmaz çelik (1,4521 / 444); kablo fişi: PA
Sıkıştırma torku [Nm]	< 0,7; (Vida)
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	6
Mil malzemesi	paslanmaz çelik
Milin montaj derinliği [mm]	18
Mil ekseninden maks. sapma [mm]	0,5
Sabitleme parçası	Ø 36.5 mm

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, Ø 4,9 mm; merkezsel, aksel olarak kullanılabilir; 5 x 0,14 mm²	

IO-Link	
kahve rengi	L+
beyaz	kullanılmıyor
mavi	L-
gri	kullanılmıyor
siyah	IO-Link
Ekran	Gövde

enkoder	
kahve rengi	UB
beyaz	A
mavi	GND
gri	B
siyah	Z/0-Pulse (90 deg)
Ekran	Gövde




Delik milli artımlı enkoder

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)