



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMU Profibus

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu
Teşhis fonksiyonları	alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası
Adresleme	adresleme seçim anahtarı; 0...126

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
--------------------	-------------

PROFIBUS DP

İletim standardı	DPV0 Class 2 (EN50170)
İletim oranı	...12 Mbit/s

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma		IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 66)

Testler / Onaylar

Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	652
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 90,5
Malzemeler		Alüminyum
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	1
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı		yarı mil
Mil çapı	[mm]	6
Mil malzemesi		paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	20
Sabitlenme parçası		Senkro flanş

Elektriksel bağlantı

Bağlantı terminali içinde klemens ile: ; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)