

RM3005




Milli mutlak çok turlu enkoder

RMV Profibus

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: RM3007

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 M4 Derinlik 5 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 150
Maks. devir(elektriksel) [U/min]	6000

Çıkışlar

Kod	Çift-kod
-----	----------

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
------------	-----------------------------------

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu
Teşhis fonksiyonları	alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası
Adresleme	adresleme seçim anahtarı; 0...126



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMV Profibus

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
İletim standardı	DPV0 Class 2 (EN50170)	
İletim oranı	...12 Mbit/s	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma	IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 67)	
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	622
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 100
Malzemeler	Alüminyum	
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	1
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil	
Mil çapı	[mm]	10
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)	
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	20
Sabitleme parçası	Kelepçe flanş	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı terminali içinde klemens ile: ; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)		