


RM3008



Yarı milli mutlak çok turlu enkoder

RM-0025-E24/E-U



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12

Uygulama

Fonksiyon prensibi	mutlak
Devir tipi	Çok turlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	100; ((24 V))
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Kod	ikili
-----	-------

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
------------	-----------------------------------

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu
Teşhis fonksiyonları	alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası
Adresleme	adresleme seçim anahtarı; 0...126



Yarı milli mutlak çok turlu enkoder

RM-0025-E24/E-U

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
İletim standardı	DPV2	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem	[%]	98
Koruma	IP 67; (gövdede: IP 67; milde: IP 67)	
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	13,5
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	648
Boyutlar	[mm]	Ø 58,5 / L = 99
Malzemeler	Alüminyum; Sıkıştırma halkası: Pirinç	
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil	
Mil çapı	[mm]	12
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)	
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	40
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	110
Sabitleme parçası	Stator bağlantısı	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı terminali içinde klemens ile:		