

RM6111



Milli mutlak çok turlu enkoder

RM-8192-E05/R8B

Ölçüm / ayar aralığı		
Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	ağ geçidi üzerinden endüstriyel haberleşme	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-30...100
Koruma		IP 64
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 63
Malzemeler		Alüminyum
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	10000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	1
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı		yarı mil
Mil çapı	[mm]	10
Mil malzemesi		paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	20

RM6111




Milli mutlak çok turlu enkoder

RM-8192-E05/R8B

Elektriksel bağlantı

Kablo: 8 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene dik

Soketli: 1 x M23; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



1	+5V Sensör
2	n.c.
3	n.c.
4	0V Sensör
5	n.c.
6	n.c.
7	+5V Up
8	clock
9	clock ters çevrilmiş
10	0V Un
11	ekran
12	B (+)
13	B (-)
14	Data
15	A (+)
16	A (-)
17	Data ters çevrilmiş