



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMS0025-C24/E

Doğruluk / sapma		
Doğruluk	± 1 LSB	
Yazılım / Programlama		
Parametre ayar seçenekleri	CAN parametre; ölçekleme; önceden ayarlanmış; Baud oranı; Dönüş yönü; Adres	
Adresleme	adresleme seçim anahtarı; Yazılım	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	CAN	
CAN		
Protokol	CANopen; DSP - 406	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma	IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 67)	
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	663,6
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 90,5
Malzemeler	Alüminyum	
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	6000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	1
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil	
Mil çapı	[mm]	6
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)	
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	20
Sabitleme parçası	Senkro flanş	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı terminali içinde klemens ile: ; Maksimum kablo uzunluğu: 25 m; 100 m (500 kb/s)		