

RM9003



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMS0024-C24/UST

Fabrika ayarları	Baud oranı: 125 kBit/s
	node ID: 32
Versiyon	DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
Sonlandırma direnci	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar


Şok dayanımı	200 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	30 g (10...1000 Hz)
MTTF [yıl]	240

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	228,2
Boyutlar [mm]	Ø 36,5 / L = 100
Malzemeler	Flanş: Alüminyum; Gövde kapağı: Çelik çizilmeye dayanıklı katodik daldırma kaplama
Maksimum devir, mekanik [U/min]	6000
Maks. başlangıç torku [Nm]	5
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	180
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	180
Sabitleme parçası	Senkro flanş

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12, eksene paralel; kodlama: A



1	CAN_GND
2	VBBc
3	GND (PE)
4	CAN_High
5	CAN_Low