




Yarı milli mutlak çok turlu enkoder

RM-8192-E24/ U

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: RM3008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12

Uygulama

Fonksiyon prensibi	mutlak
Devir tipi	Çok turlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 150
Maks. devir(elektriksel)	[U/min]	6000

Çıkışlar

Kod	Çift-kod
-----	----------

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
------------	-----------------------------------

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu
Teşhis fonksiyonları	alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası



Yarı milli mutlak çok turlu enkoder

RM-8192-E24/ U

Adresleme	adresleme seçim anahtarı; 0...126
Arabirimler	
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
PROFIBUS DP	
İletim standardı	DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170)
İletim oranı	...12 Mbit/s
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
Koruma	IP 64; (gövdede: IP 67; milde: IP 64)
Testler / Onaylar	
Şok dayanımı	100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	10 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	574,2
Malzemeler	Alüminyum
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	20
Mil ekseninden maks. sapma [mm]	1
Sabitleme parçası	Stator bağlantısı
Elektriksel bağlantı	
Bağlantı terminali içinde klemens ile: ; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)	