


RM3006



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMS0025-E24/E



1 M4 Derinlik 6 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Fonksiyon prensibi	mutlak
Devir tipi	Çok turlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	100; ((24 V))
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Kod	ikili
-----	-------

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
------------	-----------------------------------

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	kod değerlerinin sayımının yönü; Çözünürlük; sıfır noktası; sınır anahtarları HI ve LO; hareket göstergesi; ayırma çok turlu/tek turlu
Teşhis fonksiyonları	alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMS0025-E24/E

Adresleme		adresleme seçim anahtarı; 0...126	
Arabirimler			
Haberleşme arayüzü		PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP			
İletim standardı		DPV2	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85	
Maksimum bağıl nem	[%]	98	
Koruma		IP 67; (gövdede: IP 67; milde: IP 67)	
Testler / Onaylar			
Şok dayanımı		100 g (6 ms)	
Titreşim dayanımı		10 g (10...2000 Hz)	
MTTF	[yıl]	13,5	
Mekanik özellikleri			
Ağırlık	[g]	611	
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 94	
Malzemeler		Alüminyum	
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000	
Mil tasarımı		yarı mil	
Mil çapı	[mm]	6	
Mil malzemesi		paslanmaz çelik (1,4104)	
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	40	
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	110	
Sabitleme parçası		Senkro flanş	
Elektriksel bağlantı			
Bağlantı terminali içinde klemens ile:			