



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMK0025-E24/E

Teşhis fonksiyonları	alarmlar; uyarılar; durum; enkoderin seri numarası
Adresleme	adresleme seçim anahtarı; 0...126
Arabirimler	
Haberleşme arayüzü	PROFIBUS DP
PROFIBUS DP	
İletim standardı	DPV2
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem [%]	98
Koruma	IP 67; (gövdede: IP 67; milde: IP 67)
Testler / Onaylar	
Şok dayanımı	100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl]	13,5
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	596
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 110
Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	40
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	110
Sabitlenme parçası	Kelepçe flanş
Elektriksel bağlantı	
Bağlantı terminali içinde klemens ile:	