



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 13 Bit
Haberleşme arayüzü	ağ geçidi üzerinden endüstriyel haberleşme
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	10
Çalışma gerilimi [V]	5 DC; (ağ geçidinden)
Akım tüketimi [mA]	< 150
Maks. devir(elektriksel) [U/min]	6000

Çıkışlar

Kod	Çift-kod
Kod sinyali	Veri girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 485'e; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.); artımlı sinyaller; 2 sinüzoidal artımlı sinyal (A ve B) ; fazda 90° kayma; çevrim başına 1 Vpp 512 sinyal periyodu

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 13 Bit
------------	----------------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	ağ geçidi üzerinden endüstriyel haberleşme
--------------------	--

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...100
Depolama sıcaklığı [°C]	-30...100
Koruma	IP 64



Milli mutlak tek turlu enkoder

RN-8192-E05/R3B

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Malzemeler		Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]		12000
Maks. başlangıç torku [Nm]		1
Referans sıcaklığı torku [°C]		20
Mil tasarımı		yarı mil
Mil çapı [mm]		10
Mil malzemesi		paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]		10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]		20
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 3 m, PUR		
Soketli: 1 x M23; Maksimum kablo uzunluğu: 150 m		
1	+5V Sensör	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	0V Sensör	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	+5V Up	
8	clock	
9	clock ters çevrilmiş	
10	0V Un	
11	ekran	
12	B (+)	
13	B (-)	
14	Data	
15	A (+)	
16	A (-)	
17	Data ters çevrilmiş	