


RM7013



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMK0025-H24/E



- 1 M3 Derinlik 6 mm
2 M4 Derinlik 6 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
Haberleşme arayüzü	DeviceNet
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10

Uygulama

Fonksiyon prensibi	mutlak
Devir tipi	Çok turlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Ters polarite koruması	evet

Çıktılar

Kısa devre koruması	evet
Kod	ikili

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 4096 devir ; 25 Bit
------------	-----------------------------------



Milli mutlak çok turlu enkoder

RMK0025-H24/E

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	tur başına çözünürlük; toplam çözünürlük; Dönüş yönü; ön ayar değeri; Çalışma şekli; MAC ID; Baud oranı
Adresleme	adresleme seçim anahtarı; 0...99; Sonlandırma direnci

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	DeviceNet
DeviceNet	
Protokol	CIP (Common Industrial Protocol)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem	[%]	98
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[yıl]	13

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	592
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 110
Malzemeler		Gövde kapağı: Alüminyum; Gövde: Çelik
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Mil tasarımı		yarı mil
Mil çapı	[mm]	10
Mil malzemesi		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	40
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	110
Sabitleme parçası		Kelepçe flanş

Elektriksel bağlantı

Bağlantı terminali içinde klemens ile: