

RN6050





Milli mutlak tek turlu enkoder

RN-1024-S24/L1B

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: RN6052

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 M4 Derinlik 5 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	1024 çözünürlük; 1024 adımlar; 10 Bit
Haberleşme arayüzü	SSI-data arabirimi
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 150
Maks. devir(elektriksel) [U/min]	6000

Çıkışlar

Kod	Gri kod; (saat yönünde döndüğünde artan kod değerleri (mil tarafından bakıldığında))
Kod sinyali	Veri girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 485'e; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.); artımlı sinyaller; 2 sinüzoidal artımlı sinyal (A ve B) ; fazda 90° kayma; çevrim başına 1 Vpp 512 sinyal periyodu

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	1024 çözünürlük; 1024 adımlar; 10 Bit
------------	---------------------------------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	SSI-data arabirimi
--------------------	--------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...85
------------------------	----------

RN6050



Milli mutlak tek turlu enkoder

RN-1024-S24/L1B

Depolama sıcaklığı	[°C]	-30...80
Koruma		IP 64

Testler / Onaylar

Şok dayanımı		100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		10 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 52
Malzemeler		Alüminyum
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	1
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı		yarı mil
Mil çapı	[mm]	10
Mil malzemesi		paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında)	[N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında)	[N]	20

Açıklamalar

Açıklamalar	Kablolar/pinler bağlı değil, (n.c.) kullanılmamalıdır.
-------------	--


Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene paralel

siyah	n.c.
kırmızı	n.c.
yeşil	n.c.
kahve rengi	n.c.
kahverengi/yeşil	10...30V (Up)
mor	clock
sarı	clock ters çevrilmiş
ekran	Gövde
beyaz/yeşil	0V (Un)
mavi/siyah	B+
kırmızı/siyah	B-
gri	Data
yeşil/siyah	A+
sarı/siyah	A-
pembe	Data ters çevrilmiş

Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



clock

Data