



Milli mutlak tek turlu enkoder

RN-1024-S24/N1B

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	10 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 52
Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	20

Açıklamalar

Açıklamalar	Kablolar/pinler bağlı değil, (n.c.) kullanılmamalıdır.
-------------	--


Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; eksene dik

siyah	n.c.
kırmızı	n.c.
yeşil	n.c.
kahve rengi	n.c.
kahverengi/yeşil	10...30V (Up)
mor	clock
sarı	clock ters çevrilmiş
ekran	Gövde
beyaz/yeşil	0V (Un)
mavi/siyah	B+
kırmızı/siyah	B-
gri	Data
yeşil/siyah	A+
sarı/siyah	A-
pembe	Data ters çevrilmiş

Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



clock

Data