



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Çözünürlük	8192 adımlar; 13 Bit
Haberleşme arayüzü	ağ geçidi üzerinden endüstriyel haberleşme
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	10
Çalışma gerilimi [V]	5 DC; (ağ geçidinden)
Akım tüketimi [mA]	< 150
Maks. devir(elektriksel) [U/min]	6000

Çıkışlar

Kod	Çift-kod
Kod sinyali	Veri girişi; TTL uyumlu sinyaller; Saat ve saat (inv.) sürücülerden RS 485'e; veri çıkışı; senkronize seri; TTL uyumlu sinyaller, veri ve veriler (inv.); artımlı sinyaller; 2 sinüzoidal artımlı sinyal (A ve B) ; fazda 90° kayma; çevrim başına 1 Vpp 512 sinyal periyodu

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	8192 adımlar; 13 Bit
------------	----------------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	ağ geçidi üzerinden endüstriyel haberleşme
--------------------	--

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...100
Depolama sıcaklığı [°C]	-30...100
Koruma	IP 64



Milli mutlak tek turlu enkoder

RN-8192-E05/R1B

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	10 g (55...2000 Hz)


Mekanik özellikleri

Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	10
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	20

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 150 m; eksene dik

Soketli: 1 x M23; Maksimum kablo uzunluğu: 150 m



1	+5V Sensör
2	n.c.
3	n.c.
4	0V Sensör
5	n.c.
6	n.c.
7	+5V Up
8	clock
9	clock ters çevrilmiş
10	0V Un
11	ekran
12	B (+)
13	B (-)
14	Data
15	A (+)
16	A (-)
17	Data ters çevrilmiş