


RO3501



Delik milli artımlı enkoder

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



1 M3



Ürün özellikleri

Çözünürlük	1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12

Uygulama

Fonksiyon prensibi	artımlı
Algılama sistemi	manyetik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	4,75...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 150
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	0,5
Maks. devir(elektriksel) [U/min]	12000

Çıkışlar

Elektriksel yapı	HTL/TTL
Anahtarlama frekansı [kHz]	1000
Fabrika ayarı	Çıkış fonksiyonu: HTL (50 mA)
Kısa devre koruması	evet
A ve B faz farkı [°]	90

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük
------------	---



Delik milli artımlı enkoder

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Doğruluk / sapma		
Doğruluk	[°]	0,1
Yazılım / Programlama		
Parametre ayar seçenekleri	Çözünürlük; Dönüş yönü; HTL; TTL	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SIO-Mod	evet	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	2,3
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...80
Çalışma sıcaklığı hakkında	esnek şekilde yayılmış kablo için: -25 °C	
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...80
Maksimum bağıl nem	[%]	95; (yoğunlaşmaya izin verilmez)
Koruma	IP 65; IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 65)	
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		100 g
Titreşim dayanımı		20 g
MTTF	[yıl]	292
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	476
Boyutlar	[mm]	Ø 58,5 / L = 68,6
Malzemeler	Flanş: Alüminyum; Gövde: paslanmaz çelik (1,4521 / 444); kablo fişi: PA	
Sıkıştırma torku	[Nm]	< 0,7; (Vida)
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	2
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil	
Mil çapı	[mm]	12
Mil malzemesi	paslanmaz çelik	
Milin montaj derinliği	[mm]	27
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	0,5
Sabitleme parçası	Ø 58.5 mm	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, Ø 4,9 mm; merkezsel, aksenal olarak kullanılabilir; 5 x 0,14 mm²		
IO-Link		
kahve rengi	L+	
beyaz	kullanılmıyor	
mavi	L-	
gri	kullanılmıyor	
siyah	IO-Link	
Ekran	Gövde	



Delik milli artımlı enkoder


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

enkoder

kahve rengi	UB
beyaz	A
mavi	GND
gri	B
siyah	Z/0-Pulse (90 deg)
Ekran	Gövde

şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)