


# RU1001



## Milli artımlı enkoder

RU-0050-I05/L2

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Referans işareti  
2 M4 Derinlik 5 mm



### Ürün özellikleri

|               |               |
|---------------|---------------|
| Çözünürlük    | 50 çözünürlük |
| Mil tasarımı  | yarı mil      |
| Mil çapı [mm] | 6             |

### Uygulama

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fonksiyon prensibi | artımlı |
|--------------------|---------|

### Elektriksel özellikleri

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10   |
| Çalışma gerilimi [V]           | 5 DC |
| Akım tüketimi [mA]             | 150  |

### Çıkışlar

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Elektriksel yapı                  | TTL |
| Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 20  |
| Anahtarlama frekansı [kHz]        | 300 |
| A ve B faz farkı [°]              | 90  |

### Ölçüm / ayar aralığı

|            |               |
|------------|---------------|
| Çözünürlük | 50 çözünürlük |
|------------|---------------|

### Çalışma Koşulları

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]     | -30...100                |
| Çalışma sıcaklığı hakkında | hareketsiz kablo: -30 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C]    | -30...100                |



## Milli artımlı enkoder

RU-0050-I05/L2

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Maksimum bağıl nem [%] | 98    |
| Koruma                 | IP 64 |

## Testler / Onaylar

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Şok dayanımı      | 100 g (6 ms)        |
| Titreşim dayanımı | 10 g (55...2000 Hz) |

## Mekanik özellikleri

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ağırlık [g]                                               | 490                      |
| Boyutlar [mm]                                             | Ø 58 / L = 46            |
| Malzemeler                                                | Alüminyum                |
| Maksimum devir, mekanik [U/min]                           | 12000                    |
| Maks. başlangıç torku [Nm]                                | 1                        |
| Referans sıcaklığı torku [°C]                             | 20                       |
| Mil tasarımı                                              | yarı mil                 |
| Mil çapı [mm]                                             | 6                        |
| Mil malzemesi                                             | paslanmaz çelik (1,4104) |
| Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10                       |
| Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]     | 20                       |
| Sabitleme parçası                                         | Senkro flanş             |


## Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; eksene paralel

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| kahve rengi      | A                       |
| yeşil            | A ters çevrilmiş        |
| gri              | B                       |
| pembe            | B ters çevrilmiş        |
| kırmızı          | 0-indeks                |
| siyah            | 0-indeks ters çevrilmiş |
| mavi             | L+ Sensör               |
| beyaz            | 0V Sensör               |
| kahverengi/yeşil | L+ (Up)                 |
| beyaz/yeşil      | 0V (Un)                 |
| mor              | Hata ters çevrilmiş     |
| ekran            | Gövde                   |

## Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)