


Akış sensörü

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 O-Ring
2 sıkıştırma rondelası



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M16 x 1,5
-------------------	-----------

Uygulama

Dizayn	boru için DN 25
Ortam	Su
Ortam sıcaklığı [°C]	0...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...28 DC
Akım tüketimi [mA]	< 80
Açılışta gecikme süresi [s]	15; (optik gösterim)

Çıkışlar

Çıkış sinyali	analog sinyal
Analog akım çıkışı [mA]	4...20; (doğrusallaştırılmış (lineer))
Maks. Yük [Ω]	500
Analog voltaj çıkışı [V]	; (doğrusallaştırılmış (lineer))
Kısa devre koruması	hayır

Ölçüm / ayar aralığı

Akış aralığı [cm/s]	50...250
---------------------	----------



Akış sensörü

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Doğruluk / sapma		
Tekrarlanabilirlik hakkında not	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)	
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	200	
Ölçme hatası [son değerin % si]	max. ± 10 (< 200 cm/s)	
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı [s]	5; (10%...90%)	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60	
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Boyutlar [mm]	M16 x 1,5	
Diş tasarımı	M16 x 1,5	
Malzemeler	PBT-GF20	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); O-Ring: NBR 70 Shore A	
Proses bağlantısı	M16 x 1,5	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	10 x LED, yeşil Çözünürlük son değerin % 10'u
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		


SA0502



Akış sensörü

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah
WH =	beyaz