


Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer

SBG34KL0FRKG



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	0,3...15 l/min	0,018...0,9 m³/h	4,8...237,8 gph	0,08...3,965 gpm
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 iç dış			

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar			
Ortam	Sıvılar; yağ (0°C'de 32 mm²/s viskozite)			
Ortam sıcaklığı [°C]	-10...100			
Dayanma basıncı [bar]	100			
Dayanma basıncı [MPa]	10			
Basınç değerlendirme notu	ortam sıcaklığında >70°C: 80 bar / 8 MPa			

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
----------------------	----------------------------



Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer

SBG34KL0FRKG

Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 3

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	2
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; analog sinyali; frekans sinyali; IO-Link
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	150; (200: ...60 °C; Çalışma sıcaklığı; 250: ...40 °C; Çalışma sıcaklığı)
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Maks. Yük [Ω]	500
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkış frekansı [Hz]	0...10000

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	0,3...15 l/min	0,018...0,9 m³/h	4,8...237,8 gph	0,08...3,965 gpm
Gösterge aralığı	0...18 l/min	0...1,08 m³/h	0...285,4 gph	0...4,755 gpm
Çözünürlük	0,01 l/min	0,001 m³/h	0,1 gph	0,001 gpm
Anahtar açma noktası SP	0,1...15 l/min	0,006...0,9 m³/h	1,6...237,8 gph	0,025...3,965 gpm
Anahtar kapama noktası rP	0...14,9 l/min	0...0,894 m³/h	0...236,2 gph	0...3,935 gpm
Frekans bitiş noktası, FEP	1...15 l/min	0,06...0,9 m³/h	15,8...237,8 gph	0,265...3,965 gpm
Şu kadarlık adımlarla	0,01 l/min	0,001 m³/h	0,2 gph	0,005 gpm
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz]	10...10000			
Şu kadarlık adımlarla [Hz]	10			
Ölçme dinamikleri	1:50			

Sıcaklık izleme

Ölçme aralığı	-10...100 °C	14...212 °F
Gösterge aralığı	-32...122 °C	-25,6...251,6 °F
Çözünürlük	0,1 °C	0,1 °F
Anahtar açma noktası SP	-9,3...100 °C	15,2...212 °F
Anahtar kapama noktası rP	-10...99,3 °C	14...210,8 °F
Ayar adımları	0,1 °C	0,2 °F
Frekans başlangıç noktası, FSP	-10...78 °C	14...172,4 °F
Frekans bitiş noktası, FEP	12...100 °C	53,6...212 °F
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz]	10...10000	

Doğruluk / sapma

Akış izleme	
Doğruluk (ölçüm aralığında)	± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Ortam sıcaklığı)
Tekrarlanabilirlik	± 1 % MEW
Sıcaklık izleme	
Sıcaklık sapması	0,029 °C / K
Doğruluk [K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)



Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer

SBG34KL0FRKG

Tepki süresi		
Akış izleme		
Cevap verme zamanı	[s]	0,01
Sönümlleme proses değeri dAP	[s]	0...5
Şu kadarlık adımlarla	[s]	0,1
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA	[s]	0...5
Şu kadarlık adımlarla	[s]	0,1
Sıcaklık izleme		
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Yazılım / Programlama		
Parametre ayar seçenekleri	histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/frekans çıkışı; anahtarlama çıkışı / analog çıkış için sönümlleme; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; standart ölçüm birimi; proses değer rengi; kalibrasyon katsayısı	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri analog	2	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	2	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	3,2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1043
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Çalışma sıcaklığı hakkında	akışkan sıcaklığı < 80 °C akışkan sıcaklığı < 100 °C: 0...40 °C	
Depolama sıcaklığı	[°C]	-15...80
Koruma	IP 65; IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	145
UL onayı	UL onay numarası	I005
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	990,5



Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer

SBG34KL0FRKG

Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Pirinç kimyasal nikel kaplama
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4401 / 316); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Pirinç (2.0371); Pirinç kimyasal nikel kaplama; PPS; O-Ring: FKM
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 iç diş
Mekanik anahtarlama sayısı	10 Milyon

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Gösterge ünitesi	6 x LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, kırmızı/yeşil değişim gösterimi 4-haneli
	Programlama	sayısal gösterge, 4-haneli

Açıklamalar

Açıklamalar	200-mikron filtre sisteminin kullanılması tavsiye olunur. Tüm veri şu nominal viskoziteli yağa göredir: 32 cSt, 40 °C ± 3 K MW = ölçülen değer MEW = Ölçme aralığının son değeri
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer

SBG34KL0FRKG

Bağlantı



OUT1:

- Anahtarlama çıkışı Hacimsel akış miktarı izleme
- Anahtarlama çıkışı Sıcaklık izleme
- Frekans çıkışı Hacimsel akış miktarı izleme
- Frekans çıkışı Sıcaklık izleme
- IO-Link

OUT2:

- Anahtarlama çıkışı Hacimsel akış miktarı izleme
- Anahtarlama çıkışı Sıcaklık izleme
- Analog çıkış Hacimsel akış miktarı izleme
- Analog çıkış Sıcaklık izleme

Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre

Kablo renkleri :

- BK = siyah
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 WH = beyaz

Şemalar ve grafikler

