


SD6501



Basınçlı hava ölçer

SDN12DGXFRKG/US-100



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı [scfh]	8...2648
Ölçme aralığı [scfm]	0,15...44,15
Ölçme aralığı [ft/s]	1...327,4
Proses bağlantısı	dişli bağlantı 1/2" NPT DN15

Uygulama

Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Ortam	Basınçlı hava
Ortam sıcaklığı [°F]	14...140
Patlama basıncı [psi]	928
Dayanma basıncı [psi]	232
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar]	9,7

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
----------------------	----------------------------



Basınçlı hava ölçer

SDN12DGXFRKG/US-100

Akım tüketimi	[mA]	< 80
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi	[s]	1

Girişler / Çıkışlar

Toplam giriş ve çıkış sayısı	2; (yapılandırılabilir)
Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1

Çıkışlar

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı	PNP/NPN
Dijital çıkışların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA] 150; (çıkış başına)
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı	[mA] 4...20; (ölçeklendirilebilir)
Maks. Yük	[Ω] 500
Pals çıkışı	tüketim miktarı ölçümü
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	[scfh] 8...2648
Ölçme aralığı	[scfm] 0,15...44,15
Ölçme aralığı	[ft/s] 1...327,4
Gösterge aralığı	[scfh] 0...3178
Gösterge aralığı	[scfm] 0...52,95
Gösterge aralığı	[ft/s] 0...393
Çözünürlük	[scfh] 2
Çözünürlük	[scfm] 0,05
Çözünürlük	[ft/s] 0,2
Anahtar açma noktası SP	[scfh] 23...2648
Anahtar açma noktası SP	[scfm] 0,38...44,13
Anahtar açma noktası SP	[ft/s] 2,8...327,3
Anahtar kapama noktası rP	[scfh] 10...2635
Anahtar kapama noktası rP	[scfm] 0,16...43,91
Anahtar kapama noktası rP	[ft/s] 1,2...325,7
Analog çıkış başlangıç nok. ASP	[scfh] 0...2119
Analog çıkış başlangıç nok. ASP	[scfm] 0...35,31
Analog çıkış başlangıç nok. ASP	[ft/s] 0...261,9
Analog çıkış bitiş nok. AEP	[scfh] 530...2649



Basınçlı hava ölçer

SDN12DGXFRKG/US-100

Analog çıkış bitiş nok. AEP	[scfm]	8,83...44,14
Analog çıkış bitiş nok. AEP	[ft/s]	65,5...327,4
Düşük akış kesme LFC	[scfh]	3...28
Düşük akış kesme LFC	[scfm]	0,05...0,47
Düşük akış kesme LFC	[ft/s]	0,4...3,5
Şu kadarlık adımlarla	[scfh]	1
Şu kadarlık adımlarla	[scfm]	0,01
Şu kadarlık adımlarla	[ft/s]	0,1

Basınç izleme		
Ölçme aralığı	[psi]	-15...232
Gösterge aralığı	[psi]	-15...290
Çözünürlük	[psi]	1
Anahtar açma noktası SP	[psi]	-13...232
Anahtar kapama noktası rP	[psi]	-15...231
Analog çıkış başlangıç nok.	[psi]	-15...186
Analog çıkış üst değeri	[psi]	32...232
Ayar adımları	[psi]	1

Hacimsel akış miktarı izleme		
Ölçme aralığı	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf
Gösterge aralığı	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf
Anahtar açma noktası SP	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
Pals değeri	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
Ayar adımları	0,0001 m ³	0,005 scf
Pals uzunluğu	[s]	0,002...2

Sıcaklık izleme		
Ölçme aralığı	-10...60 °C	14...140 °F
Gösterge aralığı	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Çözünürlük	0,2 °C	0,5 °F
Anahtar açma noktası SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Anahtar kapama noktası rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Analog çıkış başlangıç nok.	-10...46 °C	14...114,8 °F
Analog çıkış üst değeri	4...60 °C	39,2...140 °F
Ayar adımları	0,1 °C	0,1 °F

Doğruluk / sapma		
Sıcaklık katsayısı	[1/K]	± 0,07 % MW
Doğruluk (ölçüm aralığında)		sınıf 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); sınıf 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ISO 8573-1:2010' a göre hava kalitesi; ortam sıcaklığında 73 °F
Tekrarlanabilirlik		± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)

Basınç izleme		
Tekrarlanabilirlik	[son değerin % si]	± 0,2
Karakteristik sapma	[son değerin % si]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Minimum ayar))
Sapmanın sıcaklık ile en fazla kayması	[% MEW / 10 K]	± 0,3



Basınçlı hava ölçer

SDN12DGXFRKG/US-100

Sıfır noktasının sıcaklık ile en fazla kayması	[% MEW / 10 K]	± 0,1
Sıcaklık izleme		
Doğruluk	[K]	± 0,5; (ölçme aralığının sınır değerindeki akış miktarında)
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	0,1; (dAP = 0)
Sönümlleme proses değeri dAP	[s]	0...5
Basınç izleme		
Cevap verme zamanı	[s]	0,05
Sıcaklık izleme		
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	T09 = 0,5
Yazılım / Programlama		
Parametre ayar seçenekleri	histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; akım/pals çıkışı; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi; Toplama fonksiyonu	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri analog	8	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	2	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	7,2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	867
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°F]	32...140
Depolama sıcaklığı	[°F]	-4...185
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Koruma	IP 65; IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Titreşim dayanımı	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	183
UL onayı	UL onay numarası	I012
	Dosya numarası UL	E174189
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; sabit gazlar akışkan grup 2 için kullanılabilir	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	731

SD6501



Basınçlı hava ölçer

SDN12DGXFRKG/US-100

Malzemeler	PBT+PC-GF30; PPS GF40; paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çelik (1.5523) galvanizli; Pirinç (2.0401); FKM
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); FKM; Seramik pasifleştirilmiş cam; PPS GF40; Al ₂ O ₃ (Seramik); akrilat
Proses bağlantısı	dişli bağlantı 1/2" NPT DN15

Gösterge / Kontroller

Gösterge	renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
	2 x LED, sarı

Açıklamalar

Açıklamalar	MW = ölçülen değer
	MEW = Ölçme aralığının son değeri
	Ölçme, gösterge ve ayar aralığı DIN ISO 2533 e göre standard hacimsel akışı kastetmektedir.
	Kurulum ve çalıştırma bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Basınçlı hava ölçer

SDN12DGXFRKG/US-100

Bağlantı



OUT1/IO-Link:	Anahtarlama çıkışı akış Anahtarlama çıkışı sıcaklık Anahtarlama çıkışı basınç Puls çıkışı miktar ölçer sinyal çıkışı Sayıcı
OUT2/InD:	Anahtarlama çıkışı akış Anahtarlama çıkışı sıcaklık Anahtarlama çıkışı basınç Analog çıkış akış Analog çıkış sıcaklık Analog çıkış basınç sinyal çıkışı Sayıcı Puls çıkışı miktar ölçer Giriş sayıcı reset