


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG14ZBB/6M



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	42
Proses bağlantısı		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Uygulama

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı; Hidrolik uygulamalar
Dayanma basıncı	[bar]	30

Sıvılar

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı; Hidrolik uygulamalar
Ortam sıcaklığı	[°C]	0...120

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...100
-----------------	------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	42
-----------------	------	----

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Sıvılar


Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG14ZBB/6M

Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	8648
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	485
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Açıklamalar		
Açıklamalar		3A onayı, eğer montajında 3A onaylı montaj adaptörleri kullanılmışsa geçerlidir.
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri