


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ABH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam
-------	-----------------------------------

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Dayanma basıncı	[bar]	30
-----------------	-------	----

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	200...2000
--------------	--------	------------

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi


Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ABH

Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Malzemeler		Hastelloy C-4 (2.4610)
Malzeme (ıslak parçalar)		Hastelloy C-4 (2.4610)
Proses bağlantısı		G 1/2 dış dişli
Aksesuarlar		
Parçalar		Mühürleme: 2 x AMF 30
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri