


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFM12ABH/6M/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M12 x 1
-------------------	---------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam
-------	-----------------------------------

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Dayanma basıncı	[bar]	30
-----------------	-------	----

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	200...2000
--------------	--------	------------

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Gazlar

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFM12ABH/6M/PH

Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	Hastelloy C-4 (2.4610)
Malzeme (ıslak parçalar)	Hastelloy C-4 (2.4610)
Proses bağlantısı	M12 x 1


Aksesuarlar	
Parçalar	Mühürleme: 2 x AMF 30

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri