


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFM12ZBB/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M12 x 1
-------------------	---------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
----------	-------------------------

Ortam	Sıvılar; Gazlar
-------	-----------------

Dayanma basıncı [bar]	30
-----------------------	----

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
----------	-------------------------

Ortam sıcaklığı [°C]	0...120
----------------------	---------

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
---------------------	---------

Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60
---------------------------	--------

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
---------------------	------------

Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800
---------------------------	-----------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Gazlar


Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFM12ZBB/6M

Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	M12 x 1
Aksesuarlar	
Parçalar	Mühürleme: 2 x AMF 30
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri