


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ABB /US-100



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	45
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç diş

Uygulama

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı
Ortam		Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
Dayanma basıncı	[bar]	30

Sıvılar

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	45
-----------------	------	----

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	300
---------------------------------	---------	-----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ABB /US-100


Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	8213
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	87,5
Gövde		Montaj adaptörlerine uygun yapı
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç diş
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m		



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ABB /US-100

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri