




Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14XBK/2G /6M

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: SF323A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 maksimum sıkıştırma torku 8 Nm



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	12
Proses bağlantısı		G 1/4 dış dişli

Uygulama

Ortam	Sıvılar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	5...70
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	5...70
-----------------	------	--------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
----------------------------------	-------------------------------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	12
-----------------	------	----

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...60
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...40

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	7
------------------------------------	---------	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67

SF223A



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü


SFR14XBK/2G /6M

Testler / Onaylar		
Onay	DMT 03 ATEX E091; IECEx BVS 06.0007	
ATEX onaylı	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [yıl]	8648	

Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	341,8	
Gövde	Dış yapısı	
Malzemeler	seramik (99,7 % Al ₂ O ₃)	
Malzeme (ıslak parçalar)	seramik (99,7 % Al ₂ O ₃)	
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli	
Montaj uzunluğu EL [mm]	27	

Açıklamalar		
Açıklamalar	Prensip olarak 94/9/EC (ATEX)' e göre tip testi sadece atmosferik koşulları (0.8...1.1 bar) hesaba katar. Bu aralık dışındaki basınçlarda, kullanım için değerlendirilmesi ve kullanıcı tarafından onaylanması gerekir. Kullanma talimatları ve tipi test sertifikasına bağlı kalmalıdır.	
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri