


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14XBK/16M

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: SF2410

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 maksimum sıkıştırma torku 8 Nm



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	12
Proses bağlantısı		G 1/4 dış dişli

Uygulama

Ortam		Sıvılar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı	[°C]	5...70
Dayanma basıncı	[bar]	30

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	5...70
-----------------	------	--------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	12
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...60
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...40

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	7
---------------------------------	---------	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları


Koruma		IP 67
--------	--	-------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14XBK/16M

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [yıl]		8648
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		1112,8
Gövde		Dış yapısı
Malzemeler		seramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Malzeme (ıslak parçalar)		seramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Proses bağlantısı		G 1/4 dış dişli
Montaj uzunluğu EL [mm]		27
Aksesuarlar		
Parçalar		Mühürleme: 1, PTFE
Açıklamalar		
Açıklamalar		Sızdırmazlıkta kullanım için PTFE conta ambalaj içinde verilmiştir.
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 16 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri