


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14ABBE0

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SF211A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	Ex Zone 0
Ortam sıcaklığı [°C]	-20...60
Dayanma basıncı [bar]	300

Sıvılar

Uygulama	Ex Zone 0
Ortam sıcaklığı [°C]	-20...60

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200 Ex i
----------------------------------	--------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------


SF2210



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14ABBE0

Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı		G 1/4 dış dişli
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah
WH =	beyaz
GY =	gri