


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG18ABBE1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
-------------------	---------------------------------

Uygulama

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma


Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG18ABBE1

Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 18
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri