


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12AAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SF5800 + E40127

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	1/2" NPT
-------------------	----------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	5

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	0...60
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	0...20

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------

Sıvılar


Cevap verme zamanı [s]	2...20
------------------------	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12AAC

Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	PTFE
Malzeme (Islak parçalar)	PTFE
Proses bağlantısı	1/2" NPT
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah
WH =	beyaz
GY =	gri