


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12ABA/US-100/CSA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	1/2" NPT
-------------------	----------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60
Gazlar	
Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12ABA/US-100/CSA

Doğruluk / sapma	
Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı	1/2" NPT
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m	


SF3011



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12ABA/US-100/CSA

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri