


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14ABA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SF5350 + E40099

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar


Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR14ABA

Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
Aksesuarlar	
Parçalar	Mühürleme: 2 x AMF 30
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC	
Bağlantı	



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri