


## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ABBE0/40M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
|-------------------|-----------------|

## Uygulama

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Uygulama              | Ex Zone 0 |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -20...60  |
| Dayanma basıncı [bar] | 30        |

## Sıvılar

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Uygulama             | Ex Zone 0 |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -20...60  |

## Gazlar

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ortam sıcaklığı [°C] | -20...60 |
|----------------------|----------|

## Elektriksel özellikleri

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 Exi |
|----------------------------------|-------------|

## Ölçüm / ayar aralığı

## Sıvılar

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ayar aralığı [cm/s]       | 3...300 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60  |

## Gazlar

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ayar aralığı [cm/s]       | 200...2000 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800  |

## Doğruluk / sapma

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
|-----------------------------------------|----|

## Tepki süresi

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
|------------------------|--------|

## Sıvılar

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
|------------------------|--------|

## Gazlar


|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
|------------------------|--------|



## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ABBE0/40M

| Çalışma Koşulları                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Koruma                                                                       | IP 67                           |
| Mekanik özellikleri                                                          |                                 |
| Gövde                                                                        | Dış yapısı                      |
| Malzemeler                                                                   | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
| Malzeme (ıslak parçalar)                                                     | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
| Proses bağlantısı                                                            | G 1/2 dış dişli                 |
| Açıklamalar                                                                  |                                 |
| Paket miktarı                                                                | 1 adet                          |
| Elektriksel bağlantı                                                         |                                 |
| Kablo: 40 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                                 |
| Bağlantı                                                                     |                                 |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Kablo renkleri : |
| BN = | kahve rengi      |
| BU = | mavi             |
| BK = | siyah            |
| WH = | beyaz            |
| GY = | gri              |