


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ZDT /6M



1 İç diş M18 x 1,5



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	45
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 İç diş

Uygulama

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı
Ortam		Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam
Dayanma basıncı	[bar]	100

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...120
-----------------	------	---------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...100
-----------------	------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	45
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	300
---------------------------------	---------	-----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ZDT /6M

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [yıl]	8096	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	449,5	
Gövde	Montaj adaptörlerine uygun yapı	
Boyutlar [mm]	M18 x 1,5	
Diş tasarımı	M18 x 1,5	
Malzemeler	titanyum (3,7035)	
Malzeme (ıslak parçalar)	titanyum (3,7035); O-Ring: FKM 80 Shore A	
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç diş	


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah
WH =	beyaz
GY =	gri