


# SF3410



## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12XBK/6M



1 maksimum sıkıştırma torku 30 Nm



### Ürün özellikleri

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| Prob uzunluğu L   | [mm] | 30              |
| Proses bağlantısı |      | G 1/2 dış dişli |

### Uygulama

|                 |       |                           |
|-----------------|-------|---------------------------|
| Ortam           |       | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
| Ortam sıcaklığı | [°C]  | 5...70                    |
| Dayanma basıncı | [bar] | 30                        |

### Sıvılar

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Ortam sıcaklığı | [°C] | 5...70 |
|-----------------|------|--------|

### Elektriksel özellikleri

|                                  |  |        |
|----------------------------------|--|--------|
| Kontrol monitörüne bağlantı için |  | VS3000 |
|----------------------------------|--|--------|

### Ölçüm / ayar aralığı

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| Prob uzunluğu L | [mm] | 30 |
|-----------------|------|----|

### Sıvılar

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Ayar aralığı       | [cm/s] | 3...60 |
| Enbüyük hassasiyet | [cm/s] | 3...40 |

### Doğruluk / sapma

|                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| Ortamın maks. sıcaklık değişimi | [K/min] | 7 |
|---------------------------------|---------|---|

### Tepki süresi

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Cevap verme zamanı | [s] | 2...20 |
|--------------------|-----|--------|

### Sıvılar

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Cevap verme zamanı | [s] | 2...20 |
|--------------------|-----|--------|

### Çalışma Koşulları

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| Koruma |  | IP 67 |
|--------|--|-------|

### Testler / Onaylar

|                   |                 |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Şok dayanımı      | DIN IEC 68-2-27 | 40 g (11 ms)        |
| Titreşim dayanımı | DIN IEC 68-2-6  | 10 g (55...2000 Hz) |
| MTTF              | [yıl]           | 8213                |


# SF3410



## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12XBK/6M

| Mekanik özellikleri                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık [g]                                                        | 389,5                                                               |
| Gövde                                                              | Diş yapısı                                                          |
| Malzemeler                                                         | seramik (99,7 % Al2 O3)                                             |
| Malzeme (Islak parçalar)                                           | seramik (99,7 % Al2 O3)                                             |
| Proses bağlantısı                                                  | G 1/2 dış dişli                                                     |
| Montaj uzunluğu EL [mm]                                            | 45                                                                  |
| Aksesuarlar                                                        |                                                                     |
| Parçalar                                                           | Mühürleme: 1, PTFE                                                  |
| Açıklamalar                                                        |                                                                     |
| Açıklamalar                                                        | Sızdırmazlıkta kullanım için PTFE conta ambalaj içinde verilmiştir. |
| Paket miktarı                                                      | 1 adet                                                              |
| Elektriksel bağlantı                                               |                                                                     |
| Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |                                                                     |
| Bağlantı                                                           |                                                                     |



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Kablo renkleri : |
| BU = | kahve rengi      |
| BK = | mavi             |
| WH = | siyah            |
| GY = | beyaz            |
|      | gri              |