


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG10ABB /US-100



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	15...107
Proses bağlantısı		Ø 10 mm

Uygulama

Sistem		Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı
Montaj		Kelepçe ile montaj için sensör
Ortam		Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
Dayanma basıncı	[bar]	30

Sıvılar

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı
Montaj		Kelepçe ile montaj için sensör
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	15...107
-----------------	------	----------

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	30
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------




Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG10ABB /US-100

Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	8393,77
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	62,5
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) kaynaklanmış birkaç parça
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) kaynaklanmış birkaç parça
Proses bağlantısı		Ø 10 mm
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Sıkıştırma adaptörü: R 1/2, E40160 Sıkıştırma adaptörü: 1/2" NPT, E40174
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m




SF6201



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFG10ABB /US-100

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri