


## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12XBK/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
|-------------------|----------|

## Uygulama

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Ortam | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
|-------|---------------------------|

|                 |       |    |
|-----------------|-------|----|
| Dayanma basıncı | [bar] | 30 |
|-----------------|-------|----|

## Sıvılar

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Ortam sıcaklığı | [°C] | 5...70 |
|-----------------|------|--------|

## Elektriksel özellikleri

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 |
|----------------------------------|---------|

## Ölçüm / ayar aralığı

## Sıvılar

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| Ayar aralığı | [cm/s] | 0...60 |
|--------------|--------|--------|

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Enbüyük hassasiyet | [cm/s] | 3...40 |
|--------------------|--------|--------|

## Doğruluk / sapma

|                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| Ortamın maks. sıcaklık değişimi | [K/min] | 7 |
|---------------------------------|---------|---|

## Tepki süresi

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Cevap verme zamanı | [s] | 2...20 |
|--------------------|-----|--------|

## Sıvılar

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Cevap verme zamanı | [s] | 2...20 |
|--------------------|-----|--------|

## Çalışma Koşulları


|        |       |
|--------|-------|
| Koruma | IP 67 |
|--------|-------|

## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü


SFN12XBK/US

| Testler / Onaylar        |                                                                     |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Şok dayanımı             | DIN IEC 68-2-27                                                     | 40 g (11 ms)        |
| Titreşim dayanımı        | DIN IEC 68-2-6                                                      | 10 g (55...2000 Hz) |
| Mekanik özellikleri      |                                                                     |                     |
| Gövde                    | Dış yapısı                                                          |                     |
| Malzemeler               | seramik (99,9 % Al2 O3)                                             |                     |
| Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3)                                             |                     |
| Proses bağlantısı        | 1/2" NPT                                                            |                     |
| Aksesuarlar              |                                                                     |                     |
| Parçalar                 | Mühürleme: 1, PTFE                                                  |                     |
| Açıklamalar              |                                                                     |                     |
| Açıklamalar              | Sızdırmazlıkta kullanım için PTFE conta ambalaj içinde verilmiştir. |                     |
| Paket miktarı            | 1 adet                                                              |                     |
| Elektriksel bağlantı     |                                                                     |                     |

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



## Bağlantı



BN =  
 BU =  
 BK =  
 WH =  
 GY =

Kablo renkleri :  
 kahve rengi  
 mavi  
 siyah  
 beyaz  
 gri