


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12ABA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	1/2" NPT
-------------------	----------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma


Ortaman maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFN12ABA

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı		1/2" NPT
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri