


Akış monitörü

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5000

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- | | |
|---|------------------|
| 1 | İç dış M18 x 1,5 |
| 2 | ayar butonları |



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç dış

Uygulama

Ortam		Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
Dayanma basıncı	[bar]	30

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	20...36 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi	[mA]	< 80
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi	[s]	10; (optik gösterim)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktılarının sayısı: 1
-----------------------	--------------------------------



Akış monitörü

SID10ABBPKG/US-100-IPF

Çıkışlar		
Toplam çıkış sayısı		1
Çıkış sinyali		anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı		PNP
Dijital çıkışların sayısı		1
Çıkış fonksiyonu		Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	400
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet
Ölçüm / ayar aralığı		
Prob uzunluğu L	[mm]	45
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		+/- ayar butonları
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	274,5
Boyutlar	[mm]	M18 x 1,5
Diş tasarımı		M18 x 1,5
Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç diş

SI0508



Akış monitörü

SID10ABBPKG/US-100-IPF

Gösterge / Kontroller

Gösterge Fonksiyon 10 x LED, 3 renk

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

