


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ABBE0/20M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	Ex Zone 0
Ortam sıcaklığı [°C]	-20...60
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	Ex Zone 0
Ortam sıcaklığı [°C]	-20...60

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Gazlar


Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ABBE0/20M

Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 20 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah
WH =	beyaz
GY =	gri