


Akış monitörü

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5004

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 iç diş M18 x 1,5
2 ayar butonları



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç diş

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	300

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	20...36 DC; (EN 50178'e göre SELV / PELV ; UL ye göre: UL508 e uygun aşırı akım korumalı "sınırlandırılmış gerilim")
Akım tüketimi	[mA]	90; (yüksüz)
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi	[s]	15; (optik gösterim)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
---------------------	---



Akış monitörü

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Çıkış sinyali	analog sinyal
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Maks. Yük [Ω]	500
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...60

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	M18 x 1,5
Diş tasarımı	M18 x 1,5
Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç diş

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	10 x LED, 2-renk
----------	-----------	------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Akış monitörü

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Bağlantı

