


Akış monitörü

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 İç diş M18 x 1,5
2 ayar butonları



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 İç diş

Uygulama

Ortam	Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	300

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-5...10
Çalışma gerilimi [V]	85...265 AC
Nominal gerilim AC [V]	< 240
Koruma sınıfı	II
Ters kutuplama koruması	hayır
Açılışta gecikme süresi [s]	15; (optik gösterim)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------



Akış monitörü

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Çıkışlar		
Toplam çıkış sayısı		1
Çıkış sinyali		anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı		Röle
Dijital çıktılarının sayısı		1
Çıkış fonksiyonu		Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Kontak akımı		3 A (250 V AC / 30 V DC); (Anahtarlama ömrü: 3 A yükte 20 milyon mekanik; 3 A yükte anahtarlama çevrimi: 100.000 elektriksel; anahtar kapama tipi: normalde açık)
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
Ölçüm / ayar aralığı		
Prob uzunluğu L	[mm]	45
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800
Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	300
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		buton
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	254,4
Boyutlar	[mm]	M18 x 1,5
Diş tasarımı		M18 x 1,5
Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		titanyum (3,7035); O-Ring: FFKM 8 x 1,5
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç dış



Akış monitörü

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	10 x LED, 3 renk
----------	-----------	------------------

Elektriksel bağlantı

Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
-------------------	---

Açıklamalar


Açıklamalar	Öneri Kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C



Bağlantı

Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen