


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFR12ADB/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2
-------------------	-------

Uygulama

Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
Dayanma basıncı	[bar]	300

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Gövde	Dış yapısı	
Boyutlar	[mm]	27 x 27 x 72
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)	
Proses bağlantısı	G 1/2	

SF3306




Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü


SFR12ADB/US-100

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 (5 x 0.5mm²) m



Bağlantı



BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz
GY = gri