


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ADT /US-100



1 İç diş M18 x 1,5



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	93
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 İç diş

Uygulama

Ortam		Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı	[°C]	-25...80
Dayanma basıncı	[bar]	100

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	93
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	300
---------------------------------	---------	-----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ADT /US-100


MTTF	[yıl]	8393,77
------	-------	---------

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	68
Gövde		Montaj adaptörlerine uygun yapı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1,5
Diş tasarımı		M18 x 1,5
Malzemeler		titanyum (3,7035); EPDM; ULTEM
Malzeme (ıslak parçalar)		titanyum (3,7035); O-Ring: FKM 80 Shore A
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç diş


Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri