


Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 Potansiyometre



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
Proses bağlantısı	Ø 23 mm

Uygulama

Ortam sıcaklığı	[°C]	-10...50
Dayanma basıncı	[bar]	1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	50
Min. İzolasyon direnci	[MΩ]	100; (500 V DC)
Açılışta gecikme süresi	[s]	60

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu	Röle akış varken çekili

Ölçüm / ayar aralığı

Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	100...1000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	100...400

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	5
---------------------------------	---------	---



Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOG/24VDC

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	3...60
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	3...60
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	1202
UL onayı	UL onay numarası	I029
	Dosya numarası UL	E174189
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	192,5
Boyutlar	[mm]	Ø 23 / L = 142
Malzemeler	Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum	
Malzeme (ıslak parçalar)	PBT; Titanyum	
Proses bağlantısı	Ø 23 mm	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj kelepçesi: 1, E40048	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

SL5101




Hava akış monitörü

SLG23CEEAKOG/24VDC

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Bağlantı



Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah
WH = beyaz